

**Garant**

**Vario plus eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 41/53mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274512 41/53  |
| GTIN             | 4067263934981 |
| Produktų klasė   | 21U           |

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

**Techninis aprašymas**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$      | 41 mm |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 16 mm |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$     | 53 mm |
| Serija                              | Eco   |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | Nr. 273656 – 273749 |
| Paskirtis                     | dešininė            |
| Vidinis aušinimas             | taip                |
| Įpjovos plotis w              | 2 mm                |
| Produkto rūšis                | Ašmenų laikiklis    |