

Garant

Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams, standartinės formos, SFW, Bendras ilgis: 125mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725393 125
GTIN	4067263950707
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Siaura viršūnė, pjaunančiosios briaunos grūdintos indukcinio būdu ir tiksliai nušlifotos, su smailia pjovimo galvute.

Kojelė dengta plastikumu, su atidarymo spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Techninis aprašymas

Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki Ø	0,15 - 0,8 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	0,15 - 2 mm
visas ilgis	125 mm
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Rankena	Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu ir preciziškai nušlifuoti
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva

Produkto pavadinimo požymis	SFW
Kojelės su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės