

Mitutoyo**Absoliutusias svirtinis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 25mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	434065 25
GTIN	4946368850290
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis standartinis svirtinis indikatorius. Patikimas ir paprastas naudoti.

- Galimas dvikryptis ryšys, pvz., parametrizuojant per kompiuterį (Digimatic S1 sąsaja).
- Su absoliučiuju matavimų sistema ABSOLUTE. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuju nuliui iki kito baterijos keitimo.
- Lengvas reikšmių nuskaitymas dėl didelio skaitmeninio/analoginio ekrano.
- Modelis su skaitmeniniu 0,5 μ m skaitmenų žingsniu.
- Galima paprastai skaičiuoti ir nustatyti maksimalias vertes.
- Su įspėjamąja funkcija kiekvienam kalibravimo planui.
- GO/ \pm NG vertinimas atliekamas koreguojant viršutinę ir apatinę toleranciją.
- Signalas pasigirsta esant žemai įtampai, nustatymo klaidai, jutiklio klaidai, ekrano perpildymui ir kt.
- Ekraną galima pasukti 330° kampu.
- Funkcijos užraktas apsaugo svirtinį indikatorių nuo neautorizuoto naudojimo.

Funkcija:

IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Įjovimo režimai:

- Absoliutūs linijiniai kodavimo įtaisai su elektrostatine talpa.
- Matavimo dažnis (MAX/MIN/RANGE): 50x per sekundę.

- **Veleno skersmuo: 8 mm.**
- **Matavimo antgalis su kietmetalio rutuliu, sriegis M2,5×0,45.**
- **Baterijos veikimo laikas: apie 2700 valandų nepertraukiamo veikimo.**

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su 1 × CR2032 baterija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
IP apsaugos klasė	IP 42
Kalibravimas	C1
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Korpuso storis	44,2 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Matavimo jėga	≤1,8 N
Jungiamojo antgalio ilgis	19,5 mm
Korpuso Ø	59 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu	ne
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip

Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100