

Ilgintuvas skirtas F, B, PL, CZ, 250 V, Tipas: 5N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081183 5N
GTIN	4007123560134
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).

Su lizdais, tinkančiais **F, B, PL, CZ šalims**. Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.

Neopreno gumos kabelis su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Kabelio sandara	3G1,5
Kabelio medžiaga	Neoprenas
skirta šalims	F; B; PL; CZ
Kabelio klasė	H07RN-F
Laido ilgis	5 m
Tipas	5N

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
IP apsaugos klasė	IP 44
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	E
Produkto pavadinimo požymis	250 V
Tinklo įtampa	250 V
Produkto rūšis	Ilginimo laidas

Priedai

Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas L	081191 L
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas S	081191 S
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas XL	081191 XL