

**mimatic**  
Tool Systems**PolySAW bazinis laikiklis su kiauryme, Tipas: 19/30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Produktų klasė	29B

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo diskai pritvirtinami vienu varžtu per centrą. **Quadrogon ketursienė sąsaja** pagerina jėgos perdavimą ir atsparumą deformacijai.

**Paskirtis:**

Dedama ant Kombi užmaunamų frezų įspraustinės. **Tik su PolySAW-G pjovimo diskais.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su užveržimo žiedais ir varžtais.

Vidinis aušinimas: taip

Iškyšos  $\varnothing d_1$ : 30 mm

Pagr. laikiklio  $\varnothing d_2$ : 32 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 20 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 42,5 mm

Tvirtinimo kiaurymės  $\varnothing$ : 16 mm

Užveržimo diskas: 219846

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	42,5 mm
---------------------------------	---------

Iškyšos ilgis $L_1$	20 mm
Užveržimo varžtas	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Iškyšos $\varnothing d_1$	30 mm
Užveržimo diskas	219846
Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	32 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	16 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	219838
Užveržimo diskas	219846