

**mimatic**  
Tool Systems**Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218222 80
GTIN	2050001736994
Produktų klasė	29C

**Aprašymas****Modelis:**

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.  
Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos a<sub>e</sub> max.

**Techninis aprašymas**

Ø D	80 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	19/30
Darbinis gylis a <sub>e</sub> maks. per pjūvį	25 mm
Plokšt. plotis E	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	24
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN

Pastūma $f_z$	0,02 mm
Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

### Priedai

PolySAW bazinis laikiklisu kiauryme Tipas 19/30	218210 19/30
Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 19/30	218205 19/30