

# Yale

Grandininis keltuvas Yalelift 360°, Leistinoji apkrova: 5t



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	086025 5
GTIN	4025092941136
Produktų klasė	08X

## Aprašymas

### Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.

360° ap sukama rankinė grandinės kreipiamoji leidžia valdyti iš visų padėčių. Pagaminta sunkiems objektams. Atitinka naujausias Europos saugos nuostatas. Naudotojui nebereikia dirbti pavojingoje krovinio zonoje.

### Pastaba:

**Keliamoji galia iki 20 t, grandinės dėžė ir apsauga nuo perkrovos tiekiami pagal užsakymą.** Modelis su integruota važiuokle, cinkuotas modelis ir ATEX pagal pageidavimą.

## Techninis aprašymas

Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	34 daN
Įprastas eigos aukštis	3 m
Leistinoji apkrova	5000 kg
Grandinių skaičius	2

Leistinoji apkrova t	5 t
Svoris	48 kg
Produkto rūšis	Terkšlinis kėliklis