

**mimatic**  
Tool Systems
**Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218220 32
GTIN	2050001737199
Produktų klasė	29C

**Aprašymas**
**Modelis:**

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.  
 Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.

**Techninis aprašymas**

Plokšt. plotis E	6 mm
Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvį	7,6 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	09/16
Ø D	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	18
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN
Pastūma $f_z$	0,015 mm

Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 09/16	218205 09/16
---	--------------