

**Švarkas Quality Dress, šviesiai pilkas, Dydis DE: 58****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091112 58
GTIN	4014382981044
Produktų klasė	09S

**Aprašas****Aprašymas:**

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiams ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Darbinis švarkas** su kišenėle telefonui.

- **Rankogaliai su sagomis.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**

**Aprašas:**

- **Vidinė kišenė ties krūtine.**
- **Paslėpta sagų juosta.**
- **Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Striukė, rugiagėlių mėlynumo** Nr. 091111.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

Kišenės mobiliems telefonams padėtis	dešininė
Gamintojo pavadinimas	Quality Dress
Šoninių kišenių kiekis	2
Šoninės kišenės	sustiprintas
Striukės užsegimas	Užsegamas sagomis
uždengtas užsegimas	taip
Dydis FR	54
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Dydis DE	58
Juosmuo	Liemuo be gumos
Rankogaliai	Rankogaliai su sagomis
unisex dydis	XL
Vidinių kišenių kiekis	1
Dydis UK	42R
Dydis US	42/34
Dydis IT	54
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	54
Dydis NL	58
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas