

**mimatic**  
Tool Systems**Diskinė freza PolySAW-G Plotis ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218224 63
GTIN	2050001737038
Produktų klasė	29C

**Aprašymas****Modelis:**

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.  
Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.

**Techninis aprašymas**

Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvį	18,5 mm
Ø D	63 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	16/26
Plokšt. plotis E	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	40
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN
Pastūma $f_z$	0,02 mm

Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 16/26	218205 16/26
PolySAW bazinis laikiklissu kiauryme Tipas 16/26	218210 16/26