

Garant**Frezavimo galvutė su 45° pjovimo briaunų nuožulomis, HB730, Ø D h10:
12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 210250 12 |
| GTIN | 4045197523075 |
| Produktų klasė | 21M |

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Pjovimo briaunos Ø D | 12 mm |
| Galvutės ilgis l | 16 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₂ | 9 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,24 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ² | 0,07 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ² | 0,05 mm |
| Laikiklio dydis | 12 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Serija | TopCut |
| Kietlydinys | HB730 |
| Ašmenys | VHM |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius mm |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D mm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Vidinis aušinimas | ne |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut |
| Produkto rūšis | Frezavimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 210 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 50 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | 40 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 80 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 160 m/min | K |
| Alyva | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Oras

tinka

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 10X4

219987 10X4