

Garant

Vario plus eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 150/250mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274521 150/250
GTIN	4067263962236
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	28 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂	250 mm
Serija	Eco

minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$	150 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis