


Garant

Vario plus eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 150/250mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274522 150/250
GTIN	4067263962359
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	28 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	150 mm
Serija	Eco
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	250 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis