

**Garant**

**Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 38/55mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274523 38/55  |
| GTIN             | 4067263962380 |
| Produktų klasė   | 21U           |

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

D<sub>1</sub> = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D<sub>2</sub> = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

|  |                     |
|--|---------------------|
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>2</sub>   | 55 mm               |
| Tinkamos keičiamos plokštelės              | Nr. 273656 – 273749 |
| maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub> | 22 mm               |
| minimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>1</sub>    | 38 mm               |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Serija            | Eco              |
| Paskirtis         | kairin.          |
| Vidinis aušinimas | taip             |
| Įpjovos plotis w  | 4 mm             |
| Produkto rūšis    | Ašmenų laikiklis |