



Akumuliatorinis juostinis šlifuoklis, Tipas: M12FBFL10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Itin lengvas akumuliatorinis juostinis šlifuoklis (tik 1,0 kg arba 1,1 kg su 2Ah baterija) darbui be nuovargio.

- **Du greičio režimai + kintamo greičio valdiklis.**
- **Atgalinė eiga - leidžia vartotojui pasirinkti juostos kryptį, kad būtų galima kuo geriau kontroliuoti kibirkščių/drožlių kryptį.**
- **Reguliavimas 360° be įrankių.**
- **Valdymas viena ranka - leidžia dirbti siaurose vietose ir idealiai tinka darbams didesniame aukštyje.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073814.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	2,16 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
Šlifavimo juostos plotis	10 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	12 V

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Juostos greitis	0 - 1110 m/min
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas	M12 FBFL10
Svoris	1 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 14500 min ⁻¹
Šlifavimo juostos ilgis	330
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoKLIS