



Akumuliatorinis juostinis šlifuoklis, Tipas: M12FBFL13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

l itin lengvas akumuliatorinis juostinis šlifuoklis (tik 1,0 kg arba 1,1 kg su 2Ah baterija) darbui be nuovargio.

- **Du greičio režimai + kintamo greičio valdiklis.**
- **Atgalinė eiga - leidžia vartotojui pasirinkti juostos kryptį, kad būtų galima kuo geriau kontroliuoti kibirkščių/drožlių kryptį.**
- **Reguliavimas 360° be įrankių.**
- **Valdymas viena ranka - leidžia dirbti siaurose vietose ir idealiai tinka darbams didesniame aukštyje.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073814.

Techninis aprašymas

Juostos greitis	0 - 1105 m/min
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	0
Šlifavimo juostos plotis	13 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai

maksimali vibracija pagal EN	1,69 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas	M12 FBFL13
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 14500
Svoris	1,1 kg
Šlifavimo juostos ilgis	457
Produkto rūšis	Juostinis šlifukoklis