

Honeywell

Chemikalams atsparių pirštinių pora Flextril™ 101V, Pirštinių dydis: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094796 9
GTIN	13603835714100
Produktų klasė	04Q

Aprašymas

Modelis:

Flextril™ 101V. Chemikalams atsparios pirštinės iš nitrilosausoms ir drėgnoms darbo sąlygoms. Su integruota Honeywell Moisture Dispersion technologija užtikrina didelį dėvėjimo komfortą. Flextril™ danga užtikrina pirštų judrumą ir puikų sukibimą. QR kodas ant rankos suteikia lengvą ir greitą prieigą prie visų svarbių techninių dokumentų ir specifikacijų. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais.

III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Sienelės storis	0,28 mm
Serija	Flextril™
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Pirštinių dydis	9

Gamintojo pavadinimas	Flextril™ 101V
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos klasė	Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
EN 374	Tipas A (JKNOPT)
Atsparumas chemikalams	JKONPT
EN 388	2X01X
Medžiaga	Nitril
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Ilgis	330 mm
Storis	0,28 mm
Spalva	mėlyna
Paskirtis	daugkartin.
Norma/Direktyva	EN 374
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės