

## ejendals

### Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 19, Pirštinių dydis: 9



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094121 9
GTIN	7340118300962
Produktų klasė	04R

#### Aprašymas

**Modelis:**

**Tegera® 19.** Universalios suvirintojo pirštinės, pagamintos iš skeltos galvijų odos. Ypač tvirtos ir atsparios. Su tampria juoste ties riešu, kad patogiai priglustų. Atsparios kontaktui iki 100°C. Su pamušalu.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

#### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	TEGERA 19
Pirštinių dydis	9
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	320 - 365 mm
Pagrindo medžiaga	Skelta galvijų oda
Dangos variantai	be dangos

Turinys	1
Medžiaga	Skelta galvijų oda
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Pritaikymo sritys	Allround
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tipas A
Suvirinimo tipas	MIG/MAG
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės