




Centruojantis spaustuvas, Plotis: 120mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	363300 120
GTIN	4067263950684
Produktų klasė	30N

Aprašymas

Modelis:

- Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Visas grūdintas ir apatinė pusė šlifluota.
- Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
- Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
- Su automatikos sąsaja.
- Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir Erowa ITS148 (tik Nr. 363300 75) naudojant tarpinę plokštę.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363310 – 363324.

Tiekimo sudėtis:

Korpusas, suklys, suklio veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050, galvutė Nr. 642229 12 (dyd.75), Nr. 642229 13 (dyd.120) prispaudiklis Nr. 363081 80 ir 361165 CS1, GARANT tvirtinimo kaištis Nr. 363190, adapterio plokštė Nr. 363079, 363080, 363085 aukščio konsolė Nr. 363090 (derinyje su Nr. 363079) montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumščeliai Nr. 363310 – 363324 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą.

Techninis aprašymas

Svoris	9,5 kg
P	125 mm
Plotis	120 mm
Aukštis H	65 mm
L	180 mm
maksimali užspaudimo jėga	28 kN
maksimalus užveržimo momentas	100 Nm
Spalvinis kodas	HOLEX ZS 120
Atstumas tarp kiaurymių centrų	96 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas