

ejendals

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 130A, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094103 10
GTIN	7340118312415
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 130A. Suvirintojo pirštinės be pamušalo užtikrina puikų lytėjimo jausmą, sutvirtintos ties nykščiu. Siūlėse yra **Kevlar® siūlai**, skirti naudoti sudėtingomis darbo sąlygomis. Atsparios **kontaktiniam karščiui iki 100 °C.**

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Gamintojo pavadinimas	TEGERA 130A
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	300 - 350 mm
Pagrindo medžiaga	Kokybiška ožkų oda
Dangos variantai	be dangos

Turinys	12
Medžiaga	Kokybiška ožkų oda
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipas B
Suvirinimo tipas	WIG
Spalva	geltona / balta spalva
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės