

KÄRCHER**Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVRL-100DP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti **aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).**

- **Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.**
- **Universalus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.**
- **Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.**

2-jų variklių 2,4 kW pramoninis siurblys su **paverčiama važiuokle, 100 litrų nerūdijančio plieno talpa ir integruota statinių pompa** paprastam ištuštinimui iki galo.

Tiekimo sudėtis:

Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. **Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.**

Pastaba:

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Jungties nominalus dydis	DN50 mm
--------------------------	---------

Aukštis	1320 mm
Talpų tūris	100 l
Naudojama galia	2400 W
Plotis	660 mm
Vakuumas	230 mbar
Svoris	57 kg
Turbinų skaičius	2
Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ilgis	840 mm
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Oro srautas	148 l/s
Laido ilgis	6 m
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys