

**Garant****Vario plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, dešininė, pjūvos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274510 2
GTIN	4067263962243
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Tinka:**

Vario plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274500; 274503; 274530.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis  $t_{max} = 21$  mm yra apribotas iki ruošinio  $\varnothing$  iki 150 mm.

Ruošiniui  $\varnothing > 150$  mm taikomas  $t_{max} = 17$  mm. Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis  $t_{max} = 28$  mm yra apribotas iki ruošinio  $\varnothing$  iki 150 mm. Ruošiniui  $\varnothing > 150$  mm taikomas  $t_{max} = 24$  mm.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks}$ .	21 mm
Užveržimo varžtas	279815 9
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Serija	Vario plus Eco
Plokštelės dydis	2 mm

Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis