

Garant**Vario plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, dešininė, pjūvos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274510 3
GTIN	4067263886198
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Vario plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274500; 274503; 274530.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis $t_{max} = 21$ mm yra apribotas iki ruošinio \varnothing iki 150 mm.

Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{max} = 17$ mm. Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis $t_{max} = 28$ mm yra apribotas iki ruošinio \varnothing iki 150 mm. Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{max} = 24$ mm.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	21 mm
Užveržimo varžtas	279815 9
Serija	Vario plus Eco

Bendras ilgis L_{viso}	56,3 mm
Iškyšos ilgis L_1	21 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis