

Garant**Vario plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, kairin., [pjovos plotis w: 2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274511 2 |
| GTIN | 4067263120414 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Tinka:**

Vario plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274501; 274502; 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis $t_{max} = 21$ mm yra apribotas iki ruošinio \varnothing iki 150 mm.

Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{max} = 17$ mm. Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis $t_{max} = 28$ mm yra apribotas iki ruošinio \varnothing iki 150 mm. Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{max} = 24$ mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Užveržimo varžtas | 279815 9 |
| maksimalus pjūvio gylis t_{maks} . | 21 mm |
| Serija | Eco |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | Nr. 273656 – 273749 |
| Paskirtis | kairin. |

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis