

Garant**Vario plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, kairin., [pjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274511 4
GTIN	4067263120438
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Vario plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274501; 274502; 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis $t_{max} = 21$ mm yra apribotas iki ruošinio \varnothing iki 150 mm.

Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{max} = 17$ mm. Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis $t_{max} = 28$ mm yra apribotas iki ruošinio \varnothing iki 150 mm. Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{max} = 24$ mm.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	28 mm
Užveržimo varžtas	279815 9
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Serija	Eco
Paskirtis	kairin.

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis