

Garant**Vario plus Eco gnybtinis laikiklis tiesus 0°, dešininė, Koto plotis p: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274500 25
GTIN	4067263120452
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario plus eco plokštelės laikiklis Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	127,5 mm
Koto plotis p	25 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Fiksavimo varžtas	279815 24
Tvirtinimo juostelė	279928 7
Montavimo varžtas	279815 9

Serija	Eco
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis