

Garant**Vario Plus Eco plokštelės laikiklis tiesus, kairin., įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274511 3
GTIN	4067263120421
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Vario Plus Eco gnybtinis laikiklis Nr. 274501; 274502; 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

2 mm ir 3 mm pločio griovelių plotis $t_{\max} = 21$ mm yra apribotas iki ruošinio $\varnothing$ iki 150 mm.

Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{\max} = 17$ mm. Griovelio plotis 4 mm, griovelių gylis $t_{\max} = 28$ mm yra apribotas iki ruošinio $\varnothing$ iki 150 mm. Ruošiniui $\varnothing > 150$ mm taikomas $t_{\max} = 24$ mm.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{\max}$.	21 mm
Serija	Vario plus Eco
Bendras ilgis L_{viso}	56,3 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Plokštelės dydis	3 mm

Duomenų lapai

Užveržimo varžtas	279815 9
Iškyšos ilgis L ₁	21 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis