

Garant**Vario plus Eco gnybtinis laikiklis lenktas 90°, dešininė, Koto plotis p: 20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274502 20 |
| GTIN | 4067263120483 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario plus Eco plokštelės laikiklis Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|----------|
| L ₁ | 54 mm |
| Koto plotis p | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 85 mm |
| L ₂ | 16 mm |
| Montavimo varžtas | 279815 9 |
| Serija | Eco |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Paskirtis | dešininė |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis |