

**Garant****Vario plus Eco gnybtinis laikiklis tiesus 0°, kairin., Koto plotis p: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274501 25
GTIN	4067263120476
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Vario plus Eco plokštelės laikiklis Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	127,5 mm
Koto plotis p	25 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Tvirtinimo juostelė	279928 7
Montavimo varžtas	279815 9
Fiksavimo varžtas	279815 24

Serija	Vario plus Eco
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis