


**Garant****Vario plus Eco gnybtinis laikiklis lenktas 90°, kairin., Koto plotis p: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274503 25
GTIN	4067263120513
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Vario plus eco plokštelės laikiklis Nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Montavimo varžtas	279815 9
Koto plotis p	25 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Serija	Eco

Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis