

Garant**Vario plus Eco gnybtinis laikiklis tiesus 0°, kairin., Koto plotis p: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274501 20
GTIN	4067263120469
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Vario plus Eco plokštelės laikiklis Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Tiekimo sudėtis:

Su montažiniais varžtais.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

L ₂	43,5 mm
Bendras ilgis L	112,5 mm
Koto plotis p	20 mm
L ₁	54 mm
Tvirtinimo juostelė	279928 7
Montavimo varžtas	279815 9
Fiksavimo varžtas	279815 24

Serija	Vario plus Eco
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis