

**Garant****Vario plus Eco gnybtinis laikiklis lenktas 90°, dešininė, Koto plotis p: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274502 25
GTIN	4067263120490
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Vario plus Eco plokštelės laikiklis Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 317906 – 319136. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

L <sub>1</sub>	54 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	25 mm
L <sub>2</sub>	16 mm
Montavimo varžtas	279815 9
Serija	Vario plus Eco

Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis