



Akumuliatorinės iškertamosios žirklys, Tipas: M12FNB16-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Ypač lengvos akumuliatorinės iškertamosios žirklys su automatinio valdymo paleidimo funkcija (pjovimo greitis didėja pamažu) darbiniam gyliui iki 168 mm.

· **Pjovimo krypties pakeitimas be įrankių 90° žingsniais.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.

Įsk. 2 čiužinių laikiklius ilgo ir trumpo modelio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 – Nr. 073840.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s ²
Pjūvio plotis	5 mm

Svoris	1 kg
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 12 V
Mažiausios kreivės spindulys	40,7 mm
maksimalus pjovimo našumas apdirbant plieną	1,6 mm
maksimalus aliuminio pjovimo našumas	2,1 mm