



Darbinis šviestuvas W6R-WORK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, lankstus, universalus: Ledlenser W6R puikiai pasitarnauja siaurose vietose, pvz., kabelių kanaluose ar variklio skyriuose. Darbo šviestuvą su užlenkiama ir pasukama galvute, kuri apšviečia net siauriausias spragas tiesiai iš vidaus, galima lankščiai tvirtinti prie stendo naudojant magnetą arba kabliuką. Ledlenser šviestuvus užtikrina reikiamą tikslumą – plataus ploto arba taškinis apšvietimas. Galingas akumuliatorius yra įkraunamas per USB-C. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant akumuliatoriui. Lankstus darbo šviestuvus su dviem šviesos šaltiniais plataus ploto ar taškiniam apšvietimui. Nulenkiama (180°) ir pasukama (270°) šviestuvo galvutė, skirta apšviesti siauras darbo vietas. Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžia paviršiaus struktūra. Lankstus tvirtinimas naudojant stovą, magnetą ir atlenkiamą metalinį kablį. Efektyvus ličio jonų akumuliatorius, lengvai įkraunamas per USB-C su įkrovimo lygio indikatoriumi.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus talpa	2,5 Ah
Apšvietimo priemonės	LED modulis
ATEX zona	Nėra

Gamintojo pavadinimas	W6R Work
Svoris	180 g
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 - 7500 K
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Šviesos srautas	220 - 600 lm
Bendras ilgis	143 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
CRI vertė	80
Bendras plotis	31 mm
Švietimo trukmė	2 - 6 h
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 54
Akumuliatorių kiekis	1
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas