



## Prožektorius W2R-WORK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tikslus apšvietimas visada po ranka: Ledlenser W2R Work yra įkraunamas patikros prožektorius, skirtas prekybininkams, statybos darbuotojams ir visiems, kurie vertina patikimą apšvietimą kišenėje. Įrodyta Ledlenser šviesos kokybė užtikrina tikslų apšvietimą – LED šviestuvo galvutėje pasirinktinai didelio ploto arba taškinis apšvietimas. W2R Work galima paprastai prikabinti prie kišenės ant krūtinės. Galingą akumuliatorių lengvai ir greitai įkrausite per USB-C. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant akumuliatoriui. <UL>Kompaktiškas patikros prožektorius su dviem šviesos šaltiniais didelio ploto arba taškiniam apšvietimui. Aukščiausios kokybės tikslus ir tolygus apšvietimas. Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžia paviršiaus struktūra ir praktišku spaustuku. Efektyvus ličio jonų akumuliatorius lengvai įkraunamas per USB-C su įkrovimo lygio indikatoriumi; akumuliatoriaus keitimas galimas per Ledlenser-Service. Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
CRI vertė	70
Bendras plotis	17 mm

Akumuliatorių kiekis	1
Gamintojo pavadinimas	W2R Work
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 - 7500 K
Akumuliatoriaus talpa	0,63 Ah
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Bendras ilgis	176 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Švietimo trukmė	1,5 - 7 h
Šviesos srautas	60 - 220 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	61 g
ATEX zona	Nėra
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas