



## Darbinis šviestuvas W7R-WORK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Išmanus, inovatyvus ir universalus: Ledlenser W7R Work yra profesionalų darbo šviestuvas, kurio apšvietimo ryškumą ir atspalvį galima reguliuoti priklausomai nuo taikymo srities, su papildomu UV lempute galvutėje, kad būtų galima aptikti nuotėkį arba patikrinti dokumentus. Užlenkiamą ir pasukamą šviestuvo galvutę taip pat patogiu naudoti siaurose darbo vietose. Ledlenser apšvietimas užtikrina reikiamą tikslumą ir gali būti nuolat reguliuojamas tarp neutralaus ir šalto baltos spalvos atspalvio. Galingas akumuliatorius W7R Work yra įkraunamas per USB-C. Kitos naudingos savybės apima daugybę montavimo galimybių ir praktišką transportavimo užraktą.

- **Lankstus aukščiausios klasės darbo šviestuvas su dviem šviesos šaltiniais, skirtais plataus ploto apšvietimui ir UV apšvietimui (365 nm), kuris pasitarnauja aptinkant nuotėkį ar tikrinant dokumentus.**
- **Tolygiai reguliuojama spalvų temperatūra įvairiems taikymo scenarijams.**
- **Nulenkiama (180°) ir pasukama (270°) šviestuvo galvutė, skirta apšviesti siauras darbo vietas.**
- **Lankstus tvirtinimas naudojant stovą, magnetą ir atlenkiamą metalinį kablį.**
- **Ličio jonų akumuliatorius, įkraunamas per USB-C.**

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Švietimo trukmė	2 - 5 h
-----------------	---------

Gamintojo pavadinimas	W7R Work
Akumuliatorių kiekis	1
CRI vertė	80
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Svoris	180 g
Bendras plotis	31 mm
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus talpa	2,5 Ah
Šviesos srautas	220 - 600 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 - 7500 K
ATEX zona	Nėra
Bendras ilgis	143 mm
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas