



Darbinis šviestuvas W5R-WORK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, patikimas, galingas: Ledlenser W5R Work privalo būti kiekvieno profesionalo įrankių lagamine. Ledlenser Premium užtikrina tikslų apšvietimą net ir didelio ploto darbo vietose – pasirinktinai platus arba taškinis apšvietimas. Dėl įmontuoto magneto ir kablių stovė, W5R Work gali būti lanksčiai naudojamas įvairiose padėtyse. Galingas akumuliatorius yra lengvas ir greitai įkraunamas per USB-C. Kitos išmanios savybės yra metalinis varžtas, skirtas sulankstomam stovui priveržti, grublėtas paviršius tvirtam sukibimui ir praktiškas transportavimo užraktas. Galingas darbo šviestuvas su dviem apšvietimo šaltiniais plačiam ar taškiniam apšvietimui. Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžia paviršiaus struktūra. Lankstus montavimas ir apšvietimas dėl kabliukų, magneto ir užlenkimo mechanizmo. Efektyvus ličio jonų akumuliatorius, lengvai įkraunamas per USB-C su įkrovimo lygio indikatoriumi. Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

CRI vertė	80
Svoris	153 g
Akumuliatorių kiekis	1

Švietimo trukmė	3 - 6 h
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Gamintojo pavadinimas	W5R Work
Šviesos srautas	220 - 600 lm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 - 7500 K
IP apsaugos klasė	IP 54
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Bendras ilgis	153 mm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
ATEX zona	Nėra
Bendras plotis	38 mm
Akumulatoriaus talpa	2,5 Ah
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas