



## Prožektorius W2-WORK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tikslus apšvietimas visada po ranka: Ledlenser W2 Work yra akumuliatorinis šviestuvas, skirtas prekybininkams, statybos darbuotojams ir visiems, kurie vertina patikimą įrankį, telpantį į kišenę. Įrodyta Ledlenser šviesos kokybė užtikrina tikslų apšvietimą – LED šviestuvo galvutėje pasirinktinai didelio ploto arba taškinis apšvietimas. W2 Work galima paprastai prikabinti prie kišenės ant krūtinės. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant baterijai. <UL>Dvi AAA baterijos patikimai ir lengvai tiekia energiją kitam naudojimui. Kompaktiškas kišeninis variantas. Trys apšvietimo variantai, įskaitant fokusuotą taškinę šviesą su atspindinčiu lęšiu lempos galvutėje. Akumuliatorius būsenos rodmuo. Integruotas magnetas lengvai pritvirtinamas prie metalinių paviršių (pvz., ant plieninių laikiklių ar variklių). Pakreipimo mechanizmas leidžia lanksčiai nustatyti padėtį, kad būtų galima optimaliai apšviesti darbo vietą.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

ATEX zona	Nėra
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 - 7500 K
Bendras aukštis	176 mm
Svoris	42 g

Gamintojo pavadinimas	W2 Work
Baterijos tipas	Micro, AAA
Bendras ilgis	24 mm
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 54
Šviesos srautas	40 - 160 lm
Baterijų kiekis	2
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Bendras plotis	17 mm
CRI vertė	70
Švietimo trukmė	10 h
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas