



## Darbinis šviestuvas W4R-WORK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas, universalus, kompaktiškas: darbinis šviestuvas Ledlenser W4R Work yra patikimas apšvietimo partneris kasdieniame dirbtuvių gyvenime. Ledlenser Premium šviestuvus užtikrina tikslų ir galingą darbo sričių apšvietimą – pasirinktinai platus arba taškinis apšvietimas. Dėl integruoto magneto ir pasukamo stovo W4R Work galima bet kuriuo metu patraukti į reikiama vietą. Galingas akumulatorius yra lengvas ir greitai įkraunamas per USB-C. Kitos išmanios savybės yra spaustukas tvirtinimui prie darbo drabužių ar įrangos, grublėtas paviršius tvirtam sukibimui ir praktiškas transportavimo užraktas. <UL>Kompaktiškas darbo šviestuvus su dviem šviesos šaltiniais didelio ploto arba taškiniam apšvietimui. Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžia paviršiaus struktūra. Lankstus montavimas ir apšvietimas dėl magneto ir užlenkimo mechanizmo. Efektyvus ličio jonų akumulatorius, lengvai įkraunamas per USB-C su įkrovimo lygio indikatoriumi. Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Švietimo trukmė	2 - 9 h
Bendras plotis	28 mm
Svoris	91 g
Šviesos srautas	60 - 220 lm

CRI vertė	70
Akumuliatorių kiekis	1
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	W4R Work
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	0,76 Ah
Bendras ilgis	163 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 54
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 - 7500 K
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas