



Clip šviestuvas W1R-WORK



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 081226 W1R-WORK |
| GTIN | 4058205032094 |
| Produktų klasė | 04B |

Aprašymas

Modelis:

Itin kompaktiškas, galingas, universalus: Ledlenser W1R Work su praktišku spaustuku, skirtas prekybininkams, apsaugos darbuotojams ir „pasidaryk pats“ gerbėjams. Jį galima lengvai tvirtinti prie darbo drabužių, dangtelių ar metalinių paviršių bet kuriuo metu, naudojant spaustuką ar magnetą. Įrodyta Ledlenser apšvietimo kokybė užtikrina apšvietimą dviem ryškumo lygiais. Dėl 360° pasukamo šarnyro ir pasukamos šviestuvo galvutės, šis šviestuvas šviečia būtent ten, kur reikia. Integruotas akumuliatorius yra lengvas ir greitai įkraunamas per USB-C. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant akumuliatoriui.

- **Itin kompaktiškas, įkraunamas šviestuvas su dviem ryškumo lygiais.**
- **360° pasukama jungtis ir lempos galvutė užtikrina tikslų ir lankstų apšvietimą.**
- **Lankstus tvirtinimas naudojant tvirtą spaustuką arba magnetą.**
- **Integruotas ličio jonų akumuliatorius; lengva įkrauti per USB-C su akumuliatoriaus ir įkrovimo lygio indikatoriumi.**
- **Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------|
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V |
|------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Švietimo trukmė | 1,5 - 7 h |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Bendras plotis | 38 mm |
| Gamintojo pavadinimas | W1R Work |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Šviesos srautas | 60 - 220 lm |
| Apšvietimo priemonės | LED modulis |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| ATEX zona | Nėra |
| Bendras ilgis | 32 mm |
| Bendras aukštis | 76 mm |
| Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6000 - 7500 K |
| Svoris | 392 g |
| CRI vertė | 70 |
| Akumuliatoriaus talpa | 0,74 Ah |
| Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |