

Tvirtinimo elementai spintai su apsauga nuo vagysčių, Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	918621 S
GTIN	2050002073609
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Stovai, pagaminti iš vamzdinio plieno, skirti laikyti kėlimo priemonės, tokias kaip grandinės, lynai, kėlimo diržai ir kt. Su 2 reguliuojamo aukščio skersinėmis sijomis ir 12 cinkuotų ir reguliuojamų dvigubų pakabų. Paprastas demontavimas ir surinkimas mobiliam naudojimui statybvietėse. Pristatoma nesurinkus, lengvas surinkimas su instrukcija.

Su apsauga nuo vagysčių: 4 apsauginiais strypais ir privirinta grandine. Apsauginiai strypai stumiami per pakabos kablius. Pakabinama spyna gali būti naudojama su maks. 7 mm Ø lankeliais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Papildomi reguliuojami cinkuoti dvigubi kabliukai Nr. 918623 dyd. 6 iš www.hoffmann-group.com.

Tinkamą pakabinamą spyną rasite 2-ajame tome Rankiniai įrankiai Nr. 085812 ir Nr. 085814.

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	1000 kg
Kablių skaičius	12

Atitinkamas konfigūраторius	ne
Vieno kablo apkrova	75 kg
Gylis	900 mm
Svoris	91 kg
Plotis	1890 mm
Aukštis	1830 mm
Produkto rūšis	Tvirtinimo priemonių vežimėlis

Priedai

Dvigubas kablys po 6 vnt.: Tipas 6	918623 6
Apsauga nuo vagysčių Tipas 4	918622 4