


**Garant****Hidraulinis griebtuvas BASIC siauras, forma ADB, BT 40, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303825 12
GTIN	4067263239727
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Radialinis mušimas  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Speciali anga mikroschemai.
- Galimas ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	44,5 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	DIN 6359

Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Modelis	BT-DC