

bimos

**ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta,**  
**Tipas: ESD**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Produktų klasė	96B

## Aprašymas

### Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD dirbtinės odos. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškėmis rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

### Standartas:

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

## Techninis aprašymas

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Serija	Work-Tec Ergo
Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Nugaros atramos aukštis	580 mm

Sėdynės gylis reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės medžiagos spalva	juodos
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	590 - 860 mm
Produkto rūšis	ESD sukama darbo kėdė

## Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------