

bimos

ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Tipas: ESD**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD dirbtinės odos. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškais rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis.

Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Standartas:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Techninis aprašymas

Serija	Work-Tec Ergo
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip

Sėdynės posvyrio reguliavimas laipsniais	6 laipsniai
Sėdynės medžiagos spalva	juodos
Nugaros atramos aukštis	580 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Sėdynės gylis	470 mm
Sėdynės plotis	460 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	ESD sukama darbo kėdė

Priedai

ESD ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963189
----------------------------------	--------