

## Garant

**Varomųjų galvučių įtaiso rinkinys su Morzės kūgiu / cilindrinis, dešininė eiga,  
Tipas: 3**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	327455 3
GTIN	4067263557982
Produktų klasė	31G

### Aprašymas

#### Modelis:

- Varomųjų galvučių įtaiso diskas Constant su 60° kampu, skirtas naudoti tekinant ir šlifuojant.
- Varomųjų galvučių įtaisas su spyruokliniu, fiksuojamu centravimo antgaliu, kad būtų galima stabiliai priveržti.
- Žemas radialinis mušimas dėl gerai suderintos mechanikos.
- Puikiai dera su besisukančiais tekinimo staklių centrais Nr. 321720, 311750 arba 321770.
- Praktiškai sudėta į GARANT sistemos dėžutę 630320.

#### Tiekimo sudėtis:

- 1 x varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327465 (tinka dešininei ir kairinei eigai).
- 2 x centravimo smaigalys Nr. 327488.
- 2 x varomosios galvutės Nr. 327470.

### Techninis aprašymas

Centravimo viršūnės Ø	4; 6 mm
Darbinių ribų Ø	9 - 16 mm
Darbinių ribų Ø	13 - 24 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

---

**Priedai**

Varomųjų galvučių įtaisassu Morzės kūgiu / cilindrinis Tipas  
3

327465 3

Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotosDešininė  
eiga Darbinių ribų Ø 13-24 mm

327470 13-24

Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotosDešininė  
eiga Darbinių ribų Ø 9-16 mm

327470 9-16

Centravimo antgalis varomųjų galvučių įtaisui Centravimo  
antgalio Ø D 4 mm

327488 4

Centravimo antgalis varomųjų galvučių įtaisui Centravimo  
antgalio Ø D 6 mm

327488 6