

Garant**Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu / cilindrinis, Tipas: D32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327465 D32
GTIN	4067263558156
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Varomųjų galvučių įtaisas su spyruokliniu centravimo antgaliu. Galimybė užfiksuoti centravimo antgalį užtikrina, kad būtų galima stabiliai priveržti. Žemas radialinis mušimas dėl gerai suderintos mechanikos, be centravimo antgalių ir varomųjų galvučių, tinka dirbant dešinine ir kairine eiga. Pilnai mechaninė konstrukcija su spyruokline jėga. Nėra hidraulinio skysčio nuotėkio. Galimas tiesioginis užspaudimas minkštose žiaunose.

Tinka:

Besisukantys tekinimo staklių centrai Nr. 321720, 321750 ir 321770.

Priedai pasirinktinai:

Varomosios galvutės Nr. 327470 - 327486 ir sena versija Nr. 327601 - 327651, centravimo antgalis Nr. 327488, kūginės įvorės Nr. 327492.

Techninis aprašymas

maksimalus korpuso Ø	75 mm
Svoris	2,3 kg
Modelis	cilindrinis
Koto Ø D _s	55 mm
Ilgis C	148 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

