

Garant

**Varomųjų galvučių įtaiso rinkinys su Morzės kūgiu / cilindrinis, dešininė eiga,
Tipas: D32**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	327455 D32
GTIN	4067263558118
Produktų klasė	31G

Aprašymas

Modelis:

- Varomųjų galvučių įtaiso diskas Constant su 60° kampu, skirtas naudoti tekinant ir šlifuojant.
- Varomųjų galvučių įtaisas su spyruokliniu, fiksuojamu centravimo antgaliu, kad būtų galima stabiliai priveržti.
- Žemas radialinis mušimas dėl gerai suderintos mechanikos.
- Puikiai dera su besisukančiais tekinimo staklių centrais Nr. 321720, 311750 arba 321770.
- Praktiškai sudėta į GARANT sistemos dėžutę 630320.

Tiekimo sudėtis:

- 1 x varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327465 (tinka dešininei ir kairinei eigai).
- 2 x centravimo smaigalys Nr. 327488.
- 2 x varomosios galvutės Nr. 327470.

Techninis aprašymas

Darbinių ribų Ø	17 - 32 mm
Darbinių ribų Ø	26 - 50 mm
Centravimo viršūnės Ø	10; 16 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

Priedai

Varomųjų galvučių įtaisassu Morzės kūgiu / cilindrinis Tipas D32	327465 D32
Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotosDešininė eiga Darbinių ribų Ø 26-50 mm	327470 26-50
Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotosDešininė eiga Darbinių ribų Ø 17-32 mm	327470 17-32
Centravimo antgalis varomųjų galvučių įtaisui Centravimo antgalio Ø D 10 mm	327488 10
Centravimo antgalis varomųjų galvučių įtaisui Centravimo antgalio Ø D 16 mm	327488 16