

Garant

**Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotos Dešininė eiga, Darbinių ribų
Ø: 13-24mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 327470 13-24 |
| GTIN | 4067263558187 |
| Produktų klasė | 31G |

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, **tiesiogiai dantytos** su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhmsistema.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| tam tinkantis atraminio centro Ø D | 6 mm |
| Ilgis C | 36 mm |
| Užspaudimo ribos Ø A | 12 mm |
| Darbinių ribų Ø | 13 - 24 mm |
| Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |

