

Garant

**Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotos Dešininė eiga, Darbinių ribų
Ø: 33-64mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327470 33-64
GTIN	4067263558224
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, **tiesiogiai dantytos** su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhmsistema.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos Ø A	32 mm
Darbinių ribų Ø	33 - 64 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	16 mm
Ilgis C	30 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

