

Garant

**Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotos Dešininė eiga, Darbinių ribų
Ø: 21-40mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327470 21-40
GTIN	4067263558200
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, **tiesiogiai dantytos** su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhmsistema.

Techninis aprašymas

Ilgis C	30 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	12 mm
Darbinių ribų Ø	21 - 40 mm
Užspaudimo ribos Ø A	20 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

